
















Technische Information:

DISOLAC-Schweißgrundierung-Primanyl 115

DISOLAC Primanyl 115 ist eine 1K-Schweißgrundierung, zinkchromatfrei

	Anwendungszweck	Schweißgrundierung (rotbraun) für Aluminium, Stahl, verzinktes Blech.
	Handschliff	nach Bedarf
	Excenterschliff	nach Bedarf
	Vorbehandlung	Oberfläche reinigen, entfetten und mit Silikonentferner behandeln
	Verdünnung	KH-Verdünnung, max 40%
	Spritzviskosität	15 - 16 Sekunden
	Fließbecherpistole	1,5 mm / 4 bar
	Saugbecherpistole	1,5 mm / 4 bar
	HVLP-Pistole	1,7 mm / 2 bar
	Spritzgänge	1-2, 8-10 μ
	Ablüftzeit zwischen Spritzgängen	5-10 Minuten
	Trocknungszeit	staubtrocken ca. 8 Minuten ausgehärtet ca. 60 Minuten forcierte Trocknung 15 Minuten / 80° C.
	Pinselverarbeitung	keine Verdünnungszugabe
	Ablüftzeit zwischen Anstrichen	10-15 Minuten
	Trocknungszeit	staubtrocken ca. 15 Minuten ausgehärtet ca. 90 Minuten forcierte Trocknung 15 Minuten / 80° C.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über das Produkt und seine Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.